

Maxilifter-Poluga

Art.-Nr. 0691 500 140

Pak./kom. 1

Poluga za precizno i osjećajno ispravljanje deformacija. Optimalan dodatak za izvlačač udubljenja, PinPuller, 3-struku kandžu i Dent killer.

- Svestrana upotreba Maxilifter poluge pomoću preciznih i patentiranih dodatnih proizvoda.
→ **Visoka isplativost.**
- Pri radu poluga služi kao "treća ruka".
→ **Slobodna ruka može aktivno djelovati pri ispravljanju udubljenja.**
- Korištenje Maxiliftera sa samo jednom rukom daje mogućnost istovremenog udaranja čekićem na rub udubljenja kako bi se postigao bolji rezultat.
→ **Tako izvučeno udubljenje se bolje stabilizira i stoji pod manjim naponom nego kod udaranja sa kliznim čekićem.**
- Veliki oblik poluge omogućuje optimalan rad sa čekićem za udubljenja. Ukupna dužina 700mm, visina 115mm.
→ **Bolji pristup čak i ispod poluge.**
- Mekano oslanjanje zbog gumenog sloja na podnožju.
→ **Sprječava neželjena oštećenja laka.**

Savjeti za upotrebu:

- Postavljati podnožje po mogućnosti na ravna i stabilna mjesta.
- Što je dalje mjesto vuče od podnožja, to je manja sila koja djeluje na podnožje.



Izvlačač udubljenja



PinPuller®-elektrode



Dent killer



3-dijelna kandža

Maxilifter-Dio za povlačenje

Art.-Nr. 0691 500 182 Pak./kom. 1

Za kačenje PinPuller elektroda u spoju sa Maxilifter polugom.

- Opruga fiksira izvlačni element kontinuirano na polugi.



Dellenlifter-Dio za povlačenje

Art.-Nr. 0691 500 141 Pak./kom. 1

Za kačenje adaptera izvlačača udubljenja u spoju sa Maxilifter polugom.

- Opruga fiksira izvlačni element kontinuirano na polugi.



Elektrodna spojica za Dellenkiller

Art.-Nr. 0691 500 142 Pak./kom. 1

Za izvlačenje velikih udubljenja (deformacija) u spoju sa Maxilifter polugom.

Uključena jedne navariva elektroda. Ukupna dužina: 210mm.



Elektroda za navarivanje za elektrodnu spojnicu

Art.-Nr. 0691 500 149 Pak./kom. 3

Ukupna dužina: 65mm. Čelik prevučen mesingom.



Plastični konus za ispravljanje

Art.-Nr. 0691 500 150 Pak./kom. 1

Za precizno ispravljanje ispupčenja i previše izvučenih udubljenja posebno na neoštećenom laku.

- Ekstra uski oblik omogućuje precizno postavljanje (šiljak Ø 4mm, ukupna dužina 110mm).
- Skraćivanjem konusa dobija se veći promjer šiljka konusa.
→ **Konus se može prilagođavati individualnim potrebama.**
- Žilav i tvrd materijal (POM).

