

Gefu-2: Preporučeni otvori u limu za istegljive materijale

| Navoj d | M 5 | | | M 6 | | | M 8 | | |
|------------------------|---------------------------------|------|------|------|------|------|-------|------|------|
| Debljina materijala | Preporučeno tolerancijsko polje | | | | | | | | |
| | St | Al | Cu | St | Al | Cu | St | Al | Cu |
| 1,0 | | | | | | | | | |
| 1,2 | | | | | | | | | |
| 1,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | | | | | | |
| 1,6 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | | | | | | |
| 1,7 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | | | | | | |
| 1,8 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | | | | | | |
| 2,0 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | | | |
| 2,2 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 7,25 | 7,25 | 7,25 |
| 2,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 7,25 | 7,25 | 7,25 |
| 3,0 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 5,45 | 5,45 | 5,45 | 7,25 | 7,25 | 7,25 |
| 3,2 | 4,55 | 4,5 | 4,5 | 5,45 | 5,45 | 5,45 | 7,25 | 7,25 | 7,25 |
| 3,5 | 4,55 | 4,55 | 4,55 | 5,45 | 5,45 | 5,45 | 7,258 | 7,25 | 7,25 |
| 4,0 | 4,55 | 4,55 | 4,55 | 5,5 | 5,45 | 5,45 | 7,3 | 7,3 | 7,3 |
| 5,0 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 5,5 | 5,45 | 5,45 | 7,4 | 7,3 | 7,3 |
| 5,5 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 7,4 | 7,3 | 7,3 |
| 6,0 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 7,4 | 7,3 | 7,3 |
| 6,3 | 4,65 | 4,65 | 4,65 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 7,4 | 7,35 | 7,35 |
| 6,5 | 4,65 | 4,65 | 4,65 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 7,4 | 7,35 | 7,35 |
| 7,0 | 4,65 | 4,65 | 4,65 | 5,55 | 5,5 | 5,5 | 7,5 | 7,4 | 7,4 |
| 7,5 | 4,65 | 4,65 | 4,65 | 5,55 | 5,5 | 5,5 | 7,5 | 7,4 | 7,4 |
| 8 do ≤ 10 | 4,65 | 4,65 | 4,65 | 5,55 | 5,55 | 5,55 | 7,5 | 7,4 | 7,4 |
| > 10 do ≤ 12 | | | | | | | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
| > 12 do ≤ 15 | | | | | | | 7,5 | 7,5 | 7,5 |

Tabela 49