

# Tečnost za ispiranje očiju

Pogodno za svaku radionicu, mobilno radno mjesto i industrijske pogone.

## Nekoliko sekundi odlučuje o svemu:

U slučaju da kiseline ili alkalne supstance dospiju u nezaštićene oči, tada je brz pristup do tečnosti za ispiranje očiju od veoma bitne važnosti. Nagrizanje očiju počinje u momentu kada štetna supstanca dođe u kontakt sa očima.

U slučaju povreda od metalnih komadića (krhotina), prljavštine i prašine veoma je važno, da se tečnost za ispi-

ranje očiju nalazi na dohvata ruke na radnom mjestu. U ovakvim slučajevima tečnost za ispiranje očiju je optimalno rješenje.

## Uputa:

Boca sa tekućinom za ispiranje očiju je sastavni dio GGVs-posebne opreme (pravilnik o opasnim materijama na cestama), koje se odnosi na vozila za intervencije i hitnu pomoć kao i vozila za transport opasnih materija. U vezi s

tim, pravilnik za radna mjesta takođe propisuje mogućnost za ispiranje očiju na radnom mjestu po §39, u sklopu sredstava potrebnih za prvu pomoć.

## Visoka fleksibilnost:

Fleksibilni program je razvijen u pogledu na posebno brzu i jednostavnu upotrebu.

Tečnost za ispiranje očiju treba da se nalazi na dohvata ruke u blizini svakog radnog mjesta.



## Tečnost za ispiranje očiju 500 ml

- Tečnost za oči sa posudom i poklopcem protiv prašine.
- Pojedinačne boce su pogodne za punjenje sa tekućinom za ispiranje očiju na zidnoj stanici za punjenje.
- Pojedinačne boce se mogu jednostavno nositi sa sobom za korištenje kod promjene radnih mjesta.

Sadržaj: sterilni rastvor natrium hlorida (0,9%), koji odgovara prirodnom sadržaju soli u očima.

Izvedba	Art.-Nr.	P/kom
Tečnost za ispiranje očiju 500 ml	<b>0899 511 906</b>	1/12

## Preporučeno vrijeme ispiranja

Strano tijelo (prašina, metal, prljavština)	Kiseline	Alkalna oštećenja
minimum 1 minuta	3-5 minuta	minimum 15 minuta

## Važno:

Kod svih stranih tijela ili prljavštine trebaju se oči isprati sa mekanim (slabim) i ravnomjernim mlazom (ne stiskati bocu).



## Ispiranje očiju - zidna stanica

- Zidna stanica sa 1 x 500 ml tečnosti za ispiranje očiju.

### Izvedba

Zidni nosač sa 1 x 500 ml tečnosti za ispiranje očiju i priloženim piktogramom sa ogledalom. Posebno pogodna za svakodnevnu dostupnost tečnosti za ispiranje očiju na pojedinačnim radnim mjestima.

Dim. piktograma: 300 x 90 x 3 mm (visina x širina x dubina), Zidni nosač: 35 x 80 x 57 mm (visina x širina x dubina).

Izvedba	Art.-Nr.	P/kom
Tečnost za ispiranje očiju 500 ml sa zidnom stanicom	<b>0899 511 905</b>	1